

Datenblatt Allround 008

Spezifizierung: Drehstuhl mit Netzrücken, hoch, Autolift

Maße in mm



| Serienausstattung | | Nutzen |
|------------------------------|---|---|
| Kunststoffteile | Durchgefärbt, schwarz. | Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung. |
| Rückenlehne | Hoher Netzrücken, Stricknetz, schwarz. | |
| Polsterung | Sitzpolster: 53 mm Schaum. | Atmungsaktiv durch unverklebte Polster. Sehr guter Sitzkomfort. |
| Mechanik | Autolift-System (in Verbindung mit Synchronmechanik), mit automatischer Gewichtsregulierung (45 - 120 kg). Rückenlehne arretierbar in der vorderen und hinteren Position. | Optimale Unterstützung, die gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtert. Mehrere Nutzer können den Stuhl im Wechsel benutzen, ohne die Gewichtsregulierung immer wieder neu einstellen zu müssen. Beim Zurücklehnen des Körpers wird die Sitzfläche insgesamt leicht angehoben, damit der Benutzer anschließend bei optimaler Körperabstützung sanft nach hinten gleiten kann. |
| Sitzhöheneinstellung | Sitzhöheneinstellung, stufenlos von 410 - 515 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend. | Nutzer mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen. |
| Sitztiefenverstellung | Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 60 mm. | Die Sitztiefe kann individuell eingestellt werden, um eine optimale Auflagefläche der Oberschenkel zu gewährleisten. Eine zu geringe (fehlende Unterstützung) oder zu große (Stauung des Blutkreislaufs im Bereich |
| Sitzneigeverstellung | Verstellbar, um bis zu - 5,1° nach vorne. | der Kniekehle) kann dadurch vermieden werden. Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden. |
| Lordosenstütze | Höhenverstellbar (50 mm). | Die Lordosenstütze kann in der Höhe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich. |
| Fußkreuz | Aluminium poliert. | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. |
| Rollen Ø 65 mm | Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen (entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg. |
| Armlehnen | 2D T-Armlehnen, breiten- und höhenverstellbar, weich. | Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht. |
| Materialeinsatz/ Bezugsstoff | Lucia, schwarz. Scheuertouren >= 100.000. | Zeitlos und Langlebig. |



Datenblatt Allround 008

Spezifizierung: Drehstuhl mit Netzrücken, hoch, Autolift

Maße in mm



Garantie und Rücknahme

10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren gültigen Garantieleistungen.

Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar